



N°	Quoi	QTE	Gamme Lee filter	Fixation	Note
A	Découpe 1000W	1	Blanc	Barre n°2	
B	Découpe 1000W	1	Blanc	Barre n°3	
C	PC 1000W	1	Bleu 132	Barre n°2	
D	PAR 64	2	Bleu 119	Barre n°2	
E	Découpe 1000W	1	Blanc	Barre n°2	
F	PC 2000 W	2	Bleu 119	Barre n°4	
G	PC 1000 W	4	Bleu 116	Barre n°4	
H	PC 1000 W	2	Bleu 119	Barre n°5	
I	PAR 64	6	Lavande 180	Barre n° 5	
J	PAR 64	6	Rouge 106	Barre n° 5	
K	PC 1000 W	2	Ambre 179	Barre n°1	
S1	PC 1000 W	6	Vert 124	Au sol	
S2	PC 1000 W	5	Rouge 106	Au sol	
F1	PC 1000 W	1	Chaud 205	Barre de face	
F2	PC 1000 W	1	Froid 202	Barre de face	
F3	PC 1000 W	1	Chaud 205	Barre de face	
F4	PC 1000 W	1	Chaud 205	Barre de face	
F5	Découpe 1000W	1	Blanc	Barre de face	
F6	PC 1000 W	1	Froid 202	Barre de face	
F7	PC 1000 W	1	Chaud 205	Barre de face	
F8	PC 1000 W	1	Froid 202	Barre de face	
F9	PC 1000 W	1	Chaud 205	Barre de face	
F10	PC 1000 W	1	Froid 202	Barre de face	

TOTAL : 4 découpes 1000 W, 29 PC 1000W, 2 PC 200W, 14 Par 64. Une poursuite serait bien utile et souhaitée ainsi qu'une machine à brouillard.